


Verstärkerrelais R-2080

Anwendung

Das R-2080 dient als Volumenverstärker in pneumatischen Anlagen.

Technische Daten

Wirkungssinn	direkt wirkend (DW)
Hilfsenergie	120 kPa, max. 160 kPa
Max. Eingangsdruck	170 kPa
Luftverbrauch	ca. 10 SCIM (2,73 ml/s)
Max. Luftleistung	1600 SCIM (437 ml/s)
Anschluss	Versorgung, Ausgang und Pilotanschluss: 4 und 6 mm AD-Schlauch
Betriebsbedingungen	- 5...+55 °C
Lagerbedingungen	-30...+65 °C
Material	
Gehäuse	Kunststoff
Membrane	Gummi
Luftanschlüsse	Messing




Bestellangaben

unverbindliche Preisempfehlung

Bezeichnung	Gewicht (kg)	Bestellzeichen	€ o. MwSt.
Verstärkerrelais 1 : 1	0,1	R-2080-1	325,-

Verstärkerrelais R-2080

R-2080 mit Montageblech



Montageblech R-4000-8100




Abbildung 1:
Abmessungen (mm) R-2080




Abbildung 2:
Kennlinie R-2080