PRODUCT NIEUWS

NLO516-1

Johnson Controls introduceert de M9310 en VA9310 servomotoren

Vanaf heden is de nieuwe M9310 en VA9310 serie servomotoren leverbaar met automatische signaal herkenning. Deze motoren kunnen gebruikt worden als open/dicht, 3-punts of als 0…10V aansturing waarbij deze servomotor zelf het type aansturing herkent.
Deze nieuwe servomotor kan in diverse toepassingen worden gebruikt zoals luchtkleppensturing of voor de aansturing van de VG1000 kogelafsluiters.

Specificaties M9310/VA9310:

- Stelkracht 10Nm
- Voeding 24VAC/DC
- Bescherming klasse IP54
- Aansluitkabel van 1,2 meter
- Compacte behuizing
- Looptijd 35 seconden
- Hoekverdraaiing van maximaal 95°
- Eindschakelaar of een terugkoppelpotentiometer kan als optie later worden gemonteerd

Voor verdere specificaties en opties zie de documentatie.

Bruto verkoopprijzen 2016 (excl. Btw):

M9310-HGA-1	Servomotor voor luchtklepsturing	€ 159,-
VA9310-HGA-1	Servomotor voor VG1000 kogelafsluiter	€ 159,-
M9300-1	Eindcontact (1x SPDT)	€ 76,-
M9300-2	Eindcontacten (2x SPDT)	€ 88,-
M9300-1K	Terugkoppelpotentiometer 1k Ohm	€ 76,-
M9300-2K	Terugkoppelpotentiometer 2k Ohm	€ 76,-
M9300-10K	Terugkoppelpotentiometer 10k Ohm	€ 76,-

Johnson Controls Avelingen west 5 4202 MS Gorinchem
Tel: 0183-667632 infonl.cg-eur@jci.com www.johnsoncontrols.nl

Prijzen en uitvoeringen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorkennis worden gewijzigd