Product nieuws

NL1016-1

Johnson Controls introduceert VA-7080 servomotor

De VA-7080 is een thermische aandrijving geschikt voor open/dicht en DAT aansturing. Deze servomotor is leverbaar als normaal geopend of normaal gesloten en in 24V AC/DC of 230VAC uitvoering. Deze motoren hebben een laag energieverbruik, zijn makkelijk te monteren en hebben een duidelijk zichtbare stand indicator. De VA-7080 vervangt de huidige VA-7070 serie.

Specificaties VA-7080:

- Toepasbaar op de VG3000, VG5000, VG6000, V5000 en VP1000 afsluiters.
- Leverbaar in 24V AC/DC of 230VAC
- Als direct werkende of omgekeerd werkende uitvoering leverbaar
- Stelkracht 100N
- Voorzien van stand indicator
- In een compacte IP54 behuizing uitgevoerd
- Nominale slag 5 mm
- Uitgevoerd met M28 x 1,5 of M30 x 1,5 wartel
- Voorzien van 1,5 meter aansluitkabel

Andere specificaties en opties kunt u in de documentatie terugvinden.

Bruto verkoopprijzen 2016 (excl. Btw):

VA-7080-21	Thermische aandrijving 24V M28 x 1,5 - NO	(*VA-7070-21*)	€ 31,-
VA-7080-23	Thermische aandrijving 230V M28 x 1,5 - NO	(*VA-7070-23*)	€ 31,-
VA-7081-21	Thermische aandrijving 24V M28 x 1,5 - NC	(*VA-7071-21*)	€ 31,-
VA-7081-23	Thermische aandrijving 230V M28 x 1,5 - NC	(*VA-7071-23*)	€ 31,-
VA-7087-21	Thermische aandrijving 24V M30 x 1,5 - NO	(*VA-7077-21*)	€ 27,-
VA-7087-23	Thermische aandrijving 230V M30 x 1,5 - NO	(*VA-7077-23*)	€ 27,-
VA-7088-21	Thermische aandrijving 24V M30 x 1,5 - NC	(*VA-7078-21*)	€ 27,-
VA-7088-23	Thermische aandrijving 230V M30 x 1,5 - NC	(*VA-7078-23*)	€ 27,-
VA-7088-21C	Thermische aandrijving 24V M30 x 1,5 - NC met eindcontact		€ 34,-
VA-7088-23C	Thermische aandrijving 230V M30 x 1,5 - NC met eindcontact		€ 34,-
VA50	Montageadapter voor de VG6000 serie (set van 10 stuks)		€ 14,75
VA64	Montageadapter voor de VP1000 serie (set van 10 stuks)		€ 30,-

Opmerking: Tussen haakjes is het oude type van de VA-707x serie aangegeven.

Johnson Controls Avelingen west 5 4202 MS Gorinchem
Tel: 0183-667632 infonl.cg-eur@jci.com www.johnsoncontrols.nl

Prijzen en uitvoeringen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorkennis worden gewijzigd