

Flanschventile VG8x00H Sphäroguss, PN25, DN 15...150

Die Ventile der Baureihe VG8x00H dienen zur Durchflussregelung von Wasser, Glykollösungen oder Dampf in Heizungs-, Lüftungs- oder Klimasystemen sowie in Verbindung mit den TÜV geprüften FA-2000/VG8x00H Antriebs-/Ventilkombinationen in Fernwärmeapplikationen (bei Bestellung bitte angeben). Die Ventile stehen als Durchgangs-, Misch- und Trennventile zur Verfügung. Die Flanschventile der Baureihe VG8x00H können mit elektrischen und pneumatischen Antrieben kombiniert werden, die entweder zur Werksmontage oder zum Anbau am Einsatzort geordert werden können.

Wichtig: Die Qualität des Wassers muss den Anforderungen der VDI 2035 genügen.

Wichtig: Eine Über-Kopf-Montage des Antriebs ist nicht erlaubt.



Mischventil der Baureihe VG8000H mit VA1000-Stellantrieb




Durchgangsventil der Baureihe VG8000H mit pneumatischem Stellantrieb

Besondere Merkmale


- Ventile für Misch- und Mengenregelung in allen üblichen Anwendungen der HLK
- Ein Sphärogussventilgehäuse PN25 ist kompakter, leichter und zäher als Grauguss
- Spindel-Sitzkombination aus Edelstahl für Stabilität und hohe Standzeiten
- Federbelastete, selbsteinstellende V-Ring-Dichtung aus Teflon-Viton-Teflon für einen großen Betriebstemperaturbereich. Kein Nachstellen erforderlich
- Niedrige Leckrate ergibt geringe Wärmeverluste
- Genutete Spindel mit Kuppelstück f. leichten Stellantriebsanbau reduziert Installationskosten

Technische Daten


Medien	Wasser, Glykollösungen (max. 50 %) oder Dampf für HLK-Systeme (nach VDI 2035)
Max. Medientemperatur	+2...+200 °C
Antriebsart/Regelung	Elektrische Antriebe: 3-Punkt-Ansteuerung und stetig Pneumatische Antriebe: 3-Punkt-Ansteuerung und stetig
Bauform	Durchgangsventile (NO): VG82...S1H Mischventile: VG88...S1H Trennventile: VG89...S1H
Nennweite	DN 15...150
Durchflussmenge	max. 600 m³/h
Max. Druckabfall Δp_v bei ganz geöffnetem Ventil	1000 kPa (Wasser), 1600 kPa (trockener Dampf)
Leckrate	max. 0,05 % vom k_{VS} -Wert entsprechend DIN 32730
k_{VS} -Werte	1,0...350
Stellverhältnis $\frac{k_{VS}}{k_{VR}}$	100:1
Kennlinie	Durchgangsventile: gleichprozentig Mischventile: gleichprozentig/linear Trennventile: linear/gleichprozentig $n_{gl} = 4,5$ für k_{VS} -Werte ≥ 1
Max. Hub	DN 15...40: 13 mm, DN 50...80: 25 mm DN 100...150: 42 mm
Sicherheitsfunktion	sz bzw. sa mit Antrieben FA-2x00, sz mit Antrieb VA1220-GGA-1, sa mit Antrieb VA1420-GGA-1
Anschluss	Flansche nach DIN EN 1092-2, Form B Dichtleiste Baulänge nach DIN EN 558-1
Kopplung	genutete Spindel zur einfachen Ankopplung
Material Ventilkörper Ventilsitz Ventilkegel Spindel Stopfbuchse	Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT (EN-JS 1025) (alt GGG 40.3) Edelstahl, WNr. 1.4305, AISI 303 Edelstahl, WNr. 1.4305, AISI 303 Edelstahl, WNr. 1.4305, AISI 303 V-Ring-Kombination aus Teflon-Viton-Teflon, federbelastet und selbsteinstellend
Richtlinien	Druckgeräterichtlinie (DGRL 2014/68/EU) (Modul D1 für DN 32...125, Module B & D1 für DN 150) Überwachungsstelle: TÜV Industrie Service GmbH; ID Nr. 0036 DIN EN 60534-1, DIN EN 558-1, DIN EN 1092-2, DIN EN 1349



Druckabfall Δp_v in kPa
Kennlinien für VG8x...S1H,
Nennweite DN 15








Druckabfall Δp_v in kPa
Kennlinien für VG8x...S1H,
Nennweite DN 20...150



Mediumtemperatur in °C
DIN 2401 Diagramm, Druck-/Temperaturkurve

Durchgangsventil, geflanscht, VG82...H, Sphäroguss, PN25

					Durchgangsventil (NO: Spindel oben=Ventil auf)			
 gleichprozentig							Ergebnis der Spindelbewegung ⬆ bei Energiefluss: ▶ Durchfluss ▷ kein Durchfluss	
DN	k _{vs}	kg	Bestellzeichen Ventilkörper	€ o. MwSt.	Schließdruck (kPa; 100 kPa= 1 bar)			
15	1,0	4,5	VG82A4S1H	623,-	2500	--	--	
15	1,6	4,5	VG82A3S1H	623,-	2500	--	--	
15	2,5	4,5	VG82A2S1H	659,-	2500	2500	2500	
20	6,3	5	VG82B1S1H	723,-	2030	2500	2500	
25	10	5,5	VG82C1S1H	761,-	1360	2500	2500	
32	16	7,5	VG82D1S1H	761,-	660	2500	2500	
40	25	10	VG82E1S1H	780,-	370	2000	1550	
50	40	14	VG82F1S1H	917,-	--	1020	750	
65	63	18	VG82G1S1H	1078,-	--	790	580	
80	100	25,5	VG82H1S1H	1251,-	--	370	260	
100	160	34,5	VG82J1S1H	1699,-	--	210	140	
125	250	50	VG82K1S1H	2183,-	--	120	80	
150	350	75,5	VG82L1S1H	2856,-	--	70	40	
								
Antriebsart					Stetig	2-, 3-Punkt, Stetig	2-, 3-Punkt, Stetig	
230 V, 50 Hz Antrieb ohne Zubehör					--	--	--	
24 V, 50 Hz Antrieb ohne Zubehör					VA7810-GGA-12	VA1125-GGA-1	--	
24 V, Federrücklauf, Spindel fährt ein ▲					VA7820-GGA-12	--	VA1220.-GGA-1	
24 V, Federrücklauf, Spindel fährt aus ▼					VA7830-GGA-12	--	VA1420-GGA-1	
Preise für die zuvor genannten Antriebe (€ o. MwSt.)					436,- 478,- 478,-	762,- -- --	-- 892,- 892,-	
Laufzeit (230 V/24 V)					3/6 s/mm	2/4/6 s/mm	2/4/6 s/mm	
Stellkraft					1000 N	2500 N	2000 N	
Schutzart (DIN EN 60529)					IP54	IP66	IP66	
Zubehör, mögliche Alternativen								
Modul für Anschluss an 230 V AC					--	VA1000-M230N		
Modul für Rückführpoti 2 kΩ					--	VA1000-P2		
Modul mit 2 Signalschaltern					--	VA1000-S2		
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter					VA7810-GGC-12	--	--	
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter, ▲					VA7820-GGC-12	--	--	
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter, ▼					VA7830-GGC-12	--	--	

Antrieb mit Federrücklauf: Spindel fährt bei Spannungsausfall ein: ▲, Spindel fährt bei Spannungsausfall aus: ▼

Weitere verfügbare Antriebe: RA-3000, FA-2000



Bestellung eines Komplettventils: Geben Sie das Bestellzeichen für den Antrieb und das Bestellzeichen für den Ventilkörper +M an.

Bestellbeispiele: Ein Durchgangsventil DN 40, k_{vs} 25 mit werkseitig montiertem Antrieb, 230 V der Antriebsfamilie VA1000 mit 2500 N Stellkraft bestellen Sie mit VG82E1S1H für den Ventilkörper und VA1125-GGA-1+M für den werkseitig montierten Antrieb. Als Zubehör muss dann noch das Modul für 230 V AC VA1000-230M zusätzlich bestellt werden.

Mischventile, geflanscht, VG88...H, Sphäroguss, PN25





Mischventil (Durchgang NC: Spindel oben=Durchgang zu, Eckdurchgang NO: Spindel oben=Eckdurchgang auf)



Ergebnis der Spindelbewegung

bei Energiefluss:  Durchfluss
 kein Durchfluss

DN	k _{vs}	kg	Bestellzeichen Ventilkörper	€ o. MwSt.	Schließdruck (kPa; 100 kPa= 1 bar)		
15	1,0	5,5	VG88A4S1H	941,-	2500	--	--
15	1,6	5,5	VG88A3S1H	941,-	2500	--	--
15	2,5	5,5	VG88A2S1H	941,-	2500	2500	2500
20	6,3	6,5	VG88B1S1H	996,-	2030	2500	2500
25	10	7	VG88C1S1H	999,-	1360	2500	2500
32	16	10	VG88D1S1H	1039,-	660	2500	2500
40	25	13	VG88E1S1H	1137,-	370	2000	1550
50	40	18	VG88F1S1H	1322,-	--	1020	750
65	63	23,5	VG88G1S1H	1546,-	--	790	580
80	100	33	VG88H1S1H	1876,-	--	370	260
100	160	44	VG88J1S1H	2309,-	--	210	140
125	250	68	VG88K1S1H	3437,-	--	120	80
150	350	99	VG88L1S1H	4093,-	--	70	40
							
Antriebsart					Stetig	2-, 3-Punkt, Stetig	2-, 3-Punkt, Stetig
230 V, 50 Hz Antrieb ohne Zubehör					--	--	--
24 V, 50 Hz Antrieb ohne Zubehör					VA7810-GGA-12	VA1125-GGA-1	--
24 V, Federrücklauf, Spindel fährt ein ▲					VA7820-GGA-12	--	VA1220-GGA-1
24 V Federrücklauf, Spindel fährt aus ▼					VA-7830-GGA-12	--	VA1420-GGA-1
Preise für die zuvor genannten Antriebe (€ o. MwSt.)					436,- 478,- 478,-	762,- -- --	-- 892,- 892,-
Laufzeit (230 V/24 V)					3/6 s/mm	2/4/6 s/mm	2/4/6 s/mm
Stellkraft					1000 N	2500 N	2000 N
Schutzart (DIN EN 60529)					IP54	IP66	IP66
Zubehör, mögliche Alternativen						VA1000-M230N	
Modul für Anschluss an 230 V AC					--	VA1000-P2	
Modul für Rückführpoti 2 kΩ					--	VA1000-S2	
Modul mit 2 Signalschaltern					--		
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter					VA7810-GGC-12	--	
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter, ▲					VA7820-GGC-12	--	
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter, ▼					VA7830-GGC-12	--	






Antrieb mit Federrücklauf: Spindel fährt bei Spannungsausfall ein: ▲, Spindel fährt bei Spannungsausfall aus: ▼

Weitere verfügbare Antriebe: RA-3000, FA-2000

Bestellung eines Komplettventils: Geben Sie das Bestellzeichen für den Antrieb und das Bestellzeichen für den Ventilkörper +M an.

Bestellbeispiele: Ein Mischventil DN 40, k_{vs} 25 mit werkseitig montiertem Antrieb, 24 V mit Federrücklauf (Spindel fährt ein) der Antriebsfamilie VA7800 mit 1000 N Stellkraft bestellen Sie mit:
 VG88E1S1H für den Ventilkörper und VA7820-GGA-12+M für den werkseitig montierten Antrieb.

Trennventile, geflanscht, VG89...H, Sphäroguss, PN25

					<p>Ergebnis der Spindelbewegung</p> <p>bei Energiefluss:  Durchfluss  kein Durchfluss</p>		
<p>E=gleichprozentig L=linear</p>							
DN	k _{vs}	kg	Bestellzeichen Ventilkörper	€ o. MwSt.	Schließdruck (kPa; 100 kPa= 1 bar)		
32	16	10,5	VG89D1S1H	1144,-	660	2500	2500
40	25	13	VG89E1S1H	1259,-	370	2000	1550
50	40	18	VG89F1S1H	1423,-	--	1020	750
65	63	23,5	VG89G1S1H	1669,-	--	790	580
80	100	33	VG89H1S1H	1937,-	--	370	260
							
Antriebsart					Stetig	2-, 3-Punkt, Stetig	2-, 3-Punkt, Stetig
230 V					--	--	--
24 V					VA7810-GGA-12	VA1125-GGA-1	--
24 V, Federrücklauf, Spindel fährt ein ▲					VA7820-GGA-12	--	VA1220-GGA-1
24 V, Federrücklauf, Spindel fährt aus ▼					VA7830-GGA-12	--	VA1420-GGA-1
Preise für die zuvor genannten Antriebe (€ o. MwSt.)					436,- 478,- 478,-	762,- -- --	-- 892,- 892,-
Laufzeit (230 V/24 V)					3/6 s/mm	2/4/6 s/mm	2/4/6 s/mm
Stellkraft					1000 N	2500 N	2000 N
Schutzart (DIN EN 60529)					IP54	IP66	IP66
Zubehör, mögliche Alternativen							
Modul für Anschluss an 230 V AC					--	VA1000-M230N	
Modul für Rückführpoti 2 kΩ					--	VA1000-P2	
Modul mit 2 Signalschaltern					--	VA1000-S2	
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter					VA7810-GGC-12	--	
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter, ▲					VA7820-GGC-12	--	
24 V AC, stetig, 2 Signalschalter, ▼					VA7830-GGC-12	--	






Antrieb mit Federrücklauf: Spindel fährt bei Spannungsausfall ein: ▲, Spindel fährt bei Spannungsausfall aus: ▼

Weitere verfügbare Antriebe: RA-3000, FA-2000

Bestellung eines Komplettventils: Geben Sie das Bestellzeichen für den Antrieb und das Bestellzeichen für den Ventilkörper +M an.

Bestellbeispiele: Ein Trennventil DN 65, k_{vs} 63 mit werkseitig montiertem Antrieb, 24 V der Antriebsfamilie VA1000 mit 2500 N Stellkraft bestellen Sie mit: VG89G1S1H für den Ventilkörper und VA1125-GGA-1+M für den werkseitig montierten Antrieb.








Durchgangsventile, geflanscht, VG82...H, Sphäroguss, PN25

					Durchgangsventil (NO: Spindel oben=Ventil auf)									
					Direkt wirkend (DW) Umgekehrt wirkend (UW)									
														
gleichprozentig					Drucklos auf (DA) Druck schließt					Drucklos zu Feder schließt				
					Ventil bei Antrieb im drucklosen Zustand: ▶ Durchfluss ▷ kein Durchfluss									
Gewünschte Funktion: DZ o. DA					DZ	DA		DZ	DA		DZ	DA		
Betriebsdruck (kPa)					0	120	160	0	120	160	0	120	160	
DN	k _{vs}	kg	Bestellzeichen Ventilkörper	€ o. MwSt.	Schließdruck (kPa; 100 kPa= 1 bar)									
15	1,0	4,5	VG82A4S1H	623,-	2500	240	2500	--	--	--	--	--	--	
15	1,6	4,5	VG82A3S1H	623,-	2500	240	2500	--	--	--	--	--	--	
15	2,5	4,5	VG82A2S1H	659,-	2500	--	2500	--	--	--	--	--	--	
20	6,3	5	VG82B1S1H	723,-	2500	--	2370	--	--	--	--	--	--	
25	10	5,5	VG82C1S1H	761,-	2050	--	1600	--	--	--	--	--	--	
32	16	7,5	VG82D1S1H	761,-	1030	--	790	--	--	--	--	--	--	
40	25	10	VG82E1S1H	780,-	600	--	450	--	--	--	--	--	--	
50	40	13,5	VG82F1S1H	917,-	--	--	--	800	--	640	--	--	--	
65	63	18	VG82G1S1H	1078,-	--	--	--	620	--	490	--	--	--	
80	100	25,5	VG82H1S1H	1251,-	--	--	--	280	--	220	--	--	--	
100	160	34,5	VG82J1S1H	1699,-	--	--	--	--	--	--	460	30	380	
125	250	50	VG82K1S1H	2183,-	--	--	--	--	--	--	280	10	230	
150	350	75,5	VG82L1S1H	2856,-	--	--	--	--	--	--	170	--	130	
														
Antrieb, direkt wirkend (DW) o. Zubehör					PA-2000-3217		PA-2000-3317		PA-2000-3617					
Antrieb, umgekehrt wirkende (UW) o. Zubehör					PA-2000-3227		PA-2000-3327		PA-2000-3627					
Verstärkter Antrieb, direkt wirkend (DW) o. Zubehör					--		PA-2000-3717		--					
Verstärkter Antrieb umgekehrt wirkend (UW) o. Zub.					--		PA-2000-3727		--					
Preise für die zuvor genannten Antriebe (€ o. MwSt.)					1089,- 1089,- -- --		1506,- 1506,- 2261,- 2261,-		2113,- 2113,- -- --					
Membranfläche					150 cm ²		300 cm ² Verstärkter Antr. 600 cm ²		600 cm ²					
Federbereich (Steuerdruck) (kPa)					70...100									
Mögliche Alternativen					PA-2130-3217		--		--					
Handrad + Stellungsregler, DN 15...40, DW					PA-2130-3227		--		--					
Handrad + Stellungsregler, DN 15...40, UW					--		PA-2130-3317		--					
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, DW					--		PA-2130-3327		--					
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, UW					--		--		PA-2130-3617					
Handrad + Stellungsregler, DN 100...150, DW					--		--		PA-2130-3627					
Handrad + Stellungsregler, DN 100...150, UW					--		--							
Verstärkter Antrieb														
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, DW					--		PA-2130-3717		--					

Bestellung: Geben Sie das Bestellzeichen des Antriebs und das Bestellzeichen des Ventilkörpers an.

Bestellbeispiele: Ein Durchgangsventil, drucklos zu, DN 32, k_{vs} 16 mit Antrieb PA-2000, direkt wirkend, Federbereich 70...100 kPa bestellen Sie mit VG82D1S1H für den Ventilkörper und PA-2000-3217 für den Antrieb.








Mischventile, geflanscht, VG88...H, Sphäroguss, PN25

<div><div>Mischventil (Durchgang NC: Spindel oben=Durchgang zu, Eckdurchgang NO: Spindel oben=Eckdurchgang auf) Direkt wirkend (DW) Umgekehrt wirkend (UW)</div><div><div>E=gleichprozentig L=linear</div></div><div><div>Durchgang DZ (Drucklos Zu) Feder schließt</div></div><div><div>Durchgang DA (Drucklos Auf) Druck schließt</div></div><div><div>Ventil bei Antrieb im drucklosen Zustand:</div><div> Durchfluss</div><div> kein Durchfluss</div></div></div>													
Gewünschte Funktion: DZ o. DA					DZ	DA		DZ	DA		DZ	DA	
Betriebsdruck (kPa)					0	120	160	0	120	160	0	120	160
DN	k _{vs}	kg	Bestellzeichen Ventilkörper	€ o. MwSt.	Schließdruck (kPa; 100 kPa= 1 bar)								
15	1,0	5,5	VG88A4S1H	941,-	2500	240	2500	--	--	--	--	--	--
15	1,6	5,5	VG88A3S1H	941,-	2500	240	2500	--	--	--	--	--	--
15	2,5	5,5	VG88A2S1H	941,-	2500	--	2500	--	--	--	--	--	--
20	6,3	6,5	VG88B1S1H	996,-	2500	--	2370	--	--	--	--	--	--
25	10	7,5	VG88C1S1H	999,-	2050	--	1600	--	--	--	--	--	--
32	16	10	VG88D1S1H	1039,-	1030	--	790	--	--	--	--	--	--
40	25	13	VG88E1S1H	1137,-	600	--	450	--	--	--	--	--	--
50	40	18	VG88F1S1H	1322,-	--	--	--	800	--	640	--	--	--
65	63	23,5	VG88G1S1H	1546,-	--	--	--	620	--	490	--	--	--
80	100	33,5	VG88H1S1H	1876,-	--	--	--	280	--	220	--	--	--
100	160	44	VG88J1S1H	2309,-	--	--	--	--	--	--	460	30	380
125	250	68	VG88K1S1H	3437,-	--	--	--	--	--	--	280	10	230
150	350	99	VG88L1S1H	4093,-	--	--	--	--	--	--	170	--	130
					<div></div>								
Antrieb, direkt wirkend (DW) o. Zubehör					PA-2000-3217		PA-2000-3317		PA-2000-3617				
Antrieb, umgekehrt wirkende (UW) o. Zubehör					PA-2000-3227		PA-2000-3327		PA-2000-3627				
Verstärkter Antrieb, direkt wirkend (DW) o. Zubehör					--		PA-2000-3717		--				
Verstärkter Antrieb umgekehrt wirkend (UW) o. Zub.					--		PA-2000-3727		--				
Preise für die zuvor genannten Antriebe (€ o. MwSt.)					1089,- 1089,- -- --		1506,- 1506,- 2261,- 2261,-		2113,- 2113,- -- --				
Membranfläche					150 cm ²		300 cm ² Verstärkter Antr. 600 cm ²		600 cm ²				
Federbereich (Steuerdruck) (kPa)					70...100								
Mögliche Alternativen					PA-2130-3217		--		--				
Handrad + Stellungsregler, DN 15...40, DW					PA-2130-3227		--		--				
Handrad + Stellungsregler, DN 15...40, UW					--		PA-2130-3317		--				
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, DW					--		PA-2130-3327		--				
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, UW					--		--		PA-2130-3617				
Handrad + Stellungsregler, DN 100...150, DW					--		--		PA-2130-3627				
Handrad + Stellungsregler, DN 100...150, UW					--		--		--				
Verstärkter Antrieb					--		PA-2130-3717		--				
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, DW					--		PA-2130-3717		--				

Bestellung: Geben Sie das Bestellzeichen des Antriebs und das Bestellzeichen des Ventilkörpers an.

Bestellbeispiele: Ein Mischventil DN 50, k_{vs} 40, Durchgang DZ, mit Antrieb PA-2000, direkt wirkend, Feder 70...100 kPa bestellen Sie mit: VG88F1S1H für den Ventilkörper und PA-2000-3317 für den Antrieb.

Trennventile, geflanscht, VG89...H, Sphäroguss, PN25


<div><div>Trennventil (Durchgang NO: Spindel oben=Durchgang auf, Eckdurchgang NC: Spindel oben=Eckdurchgang zu) Direkt wirkend (DW) Umgekehrt wirkend (UW)</div><div><div>E=gleichprozentig L=linear</div></div><div><div>Durchgang DA (Drucklos Auf) Feder schließt</div></div><div><div>Durchgang DZ (Drucklos Zu) Druck schließt</div></div><div><div>Ventil bei Antrieb im drucklosen Zustand:</div><div> Durchfluss</div><div> kein Durchfluss</div></div></div>													
Gewünschte Funktion: DZ o. DA					DZ	DA			DZ	DA		DZ	DA
Betriebsdruck (kPa)					0	120	160	0	120	160	0	120	160
DN	k _{vs}	kg	Bestellzeichen Ventilkörper	€ o. MwSt.	Schließdruck (kPa; 100 kPa= 1 bar)								
32	16	10	VG89D1S1H	1144,-	1030	--	790	--	--	--	--	--	--
40	25	13	VG89E1S1H	1259,-	600	--	450	--	--	--	--	--	--
50	40	18	VG89F1S1H	1423,-	--	--	--	800	--	640	--	--	--
65	63	23,5	VG89G1S1H	1669,-	--	--	--	620	--	490	--	--	--
80	100	33,5	VG89H1S1H	1937,-	--	--	--	280	--	220	--	--	--
													
Antrieb, direkt wirkend (DW) o. Zubehör					PA-2000-3217			PA-2000-3317			PA-2000-3617		
Antrieb, umgekehrt wirkende (UW) o. Zubehör					PA-2000-3227			PA-2000-3327			PA-2000-3627		
Verstärkter Antrieb, direkt wirkend (DW) o. Zubehör					--			PA-2000-3717			--		
Verstärkter Antrieb umgekehrt wirkend (UW) o. Zub.					--			PA-2000-3727			--		
Preise für die zuvor genannten Antriebe (€ o. MwSt.)					1089,- 1089,- -- --			1506,- 1506,- 2261,- 2261,-			2113,- 2113,- -- --		
Membranfläche					150 cm ²			300 cm ² Verstärkter Antr. 600 cm ²			600 cm ²		
Federbereich (Steuerdruck) (kPa)					70...100								
Mögliche Alternativen					PA-2130-3217			--			--		
Handrad + Stellungsregler, DN 15...40, DW					PA-2130-3227			--			--		
Handrad + Stellungsregler, DN 15...40, UW					--			PA-2130-3317			--		
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, DW					--			PA-2130-3327			--		
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, UW					--			--			PA-2130-3617.		
Handrad + Stellungsregler, DN 100...150, DW					--			--			PA-2130-3627		
Handrad + Stellungsregler, DN 100...150, UW					--			--					
Verstärkter Antrieb													
Handrad + Stellungsregler, DN 50...80, DW					--			PA-2130-3717			--		

Bestellung: Geben Sie das Bestellzeichen des Antriebs und das Bestellzeichen des Ventilkörpers an.


Bestellbeispiele: Ein Trennventil, Eckdurchgang DZ, DN 100, k_{vs}160 mit Standardantrieb PA-2000, umgekehrt wirkend, Federbereich 70...100 kPa bestellen Sie mit: VG89J1S1H für den Ventilkörper und PA-2000-3627 für den Antrieb.

Flanschventile VG8x00H, PN25, DN 15 bis 40

Ein Pfeil an einer Seite des Ventilgehäuses gibt die Durchflussrichtung zur ordnungsgemäßen Rohrleitungsanordnung an.



Hinweis:
Beim Einsatz von Kühlrippen müssen Sie für die Abmessungen von Antrieb und Ventil die Werte der Spalte Hc zu den Abmessungen von Antrieb und Ventil hinzuaddieren.



Ventilgehäuse					RA-3xxx-7xxx			VA78x0	
DN	B	H4	Hc	H5	A	H2	H6	A	H2
15	130	100	201	76	160	383	550	210	383
20	150	106	201	76	160	383	550	210	383
25	160	106	201	76	160	383	550	210	383
32	180	123	206	81	160	388	550	210	388
40	200	140	203	78	160	386	550	210	386

Ersetzen Sie H5 durch Hc, wenn Sie Kühlrippen einsetzen.

Flanschabmessungen						
DN	D1	D2	D3	d	Schrauben	Löcher
15	95	65	45	13,5	M12 x 45	4
20	105	75	58	13,5	M12 x 50	4
25	115	85	68	13,5	M12 x 50	4
32	140	100	78	17,5	M16 x 55	4
40	150	110	88	17,5	M16 x 55	4


Abbildung 1:
Abmessungen (mm) mit elektrischen Antrieben RA-3xxx, VA7810

Flanschventile VG8x00H, PN25, DN 15 bis 40

Ein Pfeil an einer Seite des Ventilgehäuses gibt die Durchflussrichtung zur ordnungsgemäßen Rohrleitungsanordnung an.

Hinweis:

Beim Einsatz von Kühlrippen müssen Sie für die Abmessungen von Antrieb und Ventil die Werte der Spalte Hc zu den Abmessungen von Antrieb und Ventil hinzuaddieren.



FA-2xxx-7110

Ventilgehäuse					FA-2x0x-711x			FA-2x4x-711x		
DN	B	H4	Hc	H5	A	H2	H6	A	H2	H6
15	130	100	201	76	160	587	830	160	627	870
20	150	106	201	76	160	587	830	160	627	870
25	160	106	201	76	160	587	830	160	627	870
32	180	123	206	81	160	592	830	160	632	870
40	200	140	203	78	160	590	830	160	630	870

Ersetzen Sie H5 durch Hc, wenn Sie Kühlrippen einsetzen.


Flanschabmessungen						
DN	D1	D2	D3	d	Schrauben	Löcher
15	95	65	45	13,5	M12 x 45	4
20	105	75	58	13,5	M12 x 50	4
25	115	85	68	13,5	M12 x 50	4
32	140	100	78	17,5	M16 x 55	4
40	150	110	88	17,5	M16 x 55	4

Abbildung 2:
Abmessungen (mm) mit elektrischen Antrieben FA-2xxx-7110

Flanschventile VG8x00H, PN25, DN 50 bis 150

Ein Pfeil an einer Seite des Ventilgehäuses gibt die Durchflussrichtung zur ordnungsgemäßen Rohrleitungsanordnung an.

Hinweis:
Beim Einsatz von Kühlrippen müssen Sie für die Abmessungen von Antrieb und Ventil die Werte der Spalte Hc zu den Abmessungen von Antrieb und Ventil hinzuaddieren.



FA-2xxx-7510 und FA-2xxx-7410

Ventilgehäuse					FA-2x0x-7x1x			FA-2x4x-7x1x		
DN	B	H4	Hc	H5	A	H2	H6	A	H2	H6
50	230	145	241	101	160	642	880	160	682	920
65	290	156	242	102	160	643	880	160	683	920
80	310	180	248	108	160	649	880	160	689	920
100	350	225	276	136	160	711	950	160	751	990
125	400	255	295	155	160	730	970	160	770	1010
150	480	290	315	175	160	750	990	160	790	1030

Ersetzen Sie H5 durch Hc, wenn Sie Kühlrippen einsetzen.

Flanschabmessungen							
DN	D1	D2	D3	d	Schrauben	Löcher	
50	165	125	102	17,5	M16 x 60	4	
65	185	145	122	17,5	M16 x 60	8	
80	200	160	138	17,5	M16 x 65	8	
100	235	190	162	22	M20 x 70	8	
125	270	220	188	26	M24 x 75	8	
150	300	250	218	26	M24 x 80	8	


Abbildung 3:
Abmessungen (mm) mit elektrischen Antrieben FA-2xxx-7510 und FA-2xxx-7410

Flanschventile VG8x00H, PN25, DN 50 bis 150

Ein Pfeil an einer Seite des Ventilgehäuses gibt die Durchflussrichtung zur ordnungsgemäßen Rohrleitungsanordnung an.

Hinweis:

Beim Einsatz von Kühlrippen müssen Sie für die Abmessungen von Antrieb und Ventil die Werte der Spalte Hc zu den Abmessungen von Antrieb und Ventil hinzuaddieren.



RA-3xxx

Ventilgehäuse					RA-3xxx		
DN	B	H4	Hc	H5	A	H2	H6
50	230	145	241	101	160	408	580
65	290	156	242	102	160	409	580
80	310	180	248	108	160	415	580
100	350	225	276	136	160	443	600
125	400	255	295	155	160	462	630
150	480	290	315	175	160	482	640

Ersetzen Sie H5 durch Hc, wenn Sie Kühlrippen einsetzen.

Flanschabmessungen						
DN	D1	D2	D3	d	Schrauben	Löcher
50	165	125	102	17,5	M16 x 60	4
65	185	145	122	17,5	M16 x 60	8
80	200	160	138	17,5	M16 x 65	8
100	235	190	162	22	M20 x 70	8
125	270	220	188	26	M24 x 75	8
150	300	250	218	26	M24 x 80	8


Abbildung 4:
Abmessungen (mm) mit elektrischen Antrieben RA-3xxx

Flanschventile VG8x00H, PN25, DN 50 bis 150

Ein Pfeil an einer Seite des Ventilgehäuses gibt die Durchflussrichtung zur ordnungsgemäßen Rohrleitungsanordnung an.

Hinweis:

Beim Einsatz von Kühlrippen müssen Sie für die Abmessungen von Antrieb und Ventil die Werte der Spalte Hc zu den Abmessungen von Antrieb und Ventil hinzuaddieren.





VA1000

Ventilgehäuse					VA1000	Flanschabmessungen					
DN	B	H4	H5	Hc	H2	D1	D2	D3	d	Schrauben	Löcher
15	130	100	76	201	359	95	65	45	13,5	M12 x 45	4
20	150	106	76	201	359	105	75	58	13,5	M12 x 50	4
25	160	106	76	201	359	115	85	68	13,5	M12 x 50	4
32	180	123	81	206	364	140	100	78	17,5	M16 x 55	4
40	200	140	78	203	364	150	110	88	17,5	M16 x 55	4
50	230	145	101	241	384	165	125	102	17,5	M16 x 60	4
65	290	156	102	242	385	185	145	122	17,5	M16 x 60	8
80	310	180	108	248	391	200	160	138	17,5	M16 x 65	8
100	350	225	136	276	419	235	190	162	22	M20 x 70	8
125	400	255	155	295	438	270	220	188	26	M24 x 75	8
150	480	290	175	315	458	300	250	218	26	M24 x 80	8

Ersetzen Sie H5 durch Hc, wenn Sie Kühlrippen einsetzen.

Abbildung 5:
Abmessungen (mm) mit elektrischem Antrieb VA1000

Flanschventile VG8x00H, PN25, DN 15 bis 150



Hinweis:
 Beim Einsatz von Kühlrippen müssen Sie für die Abmessungen von Antrieb und Ventil die Werte der Spalte Hc zu den Abmessungen von Antrieb und Ventil hinzuaddieren.

Ventilgehäuse					PA-2xx0-32xx					
DN	B	H4	Hc	H5	A	D	H2	H6	H11	H12
15	130	100	125	76	220	205	372	522	460	610
20	150	106	125	76	220	205	372	522	460	610
25	160	106	125	76	220	205	372	522	460	610
32	180	123	125	81	220	205	377	527	465	615
40	200	140	125	79	220	205	375	525	463	613

Ventilgehäuse					PA-2xx0-33x7						PA-2xx0-36x7 und PA-2xx0-37x7					
DN	B	H4	Hc	H5	A	D	H2	H6	H11	H12	A	D	H2	H6	H11	H12
50	230	145	140	101	235	290	479	629	593	743	250	384	609	809	767	967
65	290	156	140	102	235	290	480	630	594	744	250	384	610	810	768	968
80	310	180	140	108	235	290	486	636	600	750	250	384	616	816	774	974
100	350	225	140	136	-	-	-	-	-	-	250	384	644	844	802	1002
125	400	255	140	155	-	-	-	-	-	-	250	384	663	863	821	1021
150	480	290	140	175	-	-	-	-	-	-	250	384	683	883	841	1041

Hc hinzuaddieren, beim Einsatz von Kühlrippen

Flanschabmessungen DN 15 bis DN 65							Flanschabmessungen DN 80 bis DN 150						
DN	D1	D2	D3	d	Schrauben	Löcher	DN	D1	D2	D3	d	Schrauben	Löcher
15	95	65	45	13,5	M12 x 45	4	65	185	145	122	17,5	M16 x 60	8
20	105	75	58	13,5	M12 x 50	4	80	200	160	138	17,5	M16 x 65	8
25	115	85	68	13,5	M12 x 50	4	100	235	190	162	22	M20 x 70	8
32	140	100	78	17,5	M16 x 55	4	125	270	220	188	26	M24 x 75	8
40	150	110	88	17,5	M16 x 55	4	150	300	250	218	26	M24 x 80	8
50	165	125	102	17,5	M16 x 60	4							

Abbildung 6:
 Abmessungen mit pneumatischen Antrieben PA-2000-3xx7